

hefwagen met weegstelsel

WHP-D2000

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 180 mm,
zwenkwiel met rubber-banden,
breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 70 x 85 mm

Artikelnummer: 213819



Palletwagen met weegschaal WHP-D2000

Draagvermogen 2000 kg








hefwagen met weegstelsel

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 180 mm
- draagbreedte 520 mm
- zwenkwiel met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken in blauw
- torsiestijve staalconstructie
- met Digitale weegschaal
- weegschaal met thermoprinter en optelgeheugen
- Geschikt voor -5 °C tot +40 °C
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- draaicirkel 1425 mm
- lengte 1575 mm
- gewicht 125 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	85 mm
hefwagentype	hefwagen met weegstelsel	breedte vorkwiel	70 mm
draagvermogen	2000 kg	lengte	1575 mm
lengte vork	1150 mm	draaicirkel	1425 mm
vorkbreedte	180 mm	wiegfunctie	ja
draagbreedte	520 mm	type weegschaal	Digitale weegschaal
werkgangbreedte	1905 mm	weegbereik	1-2000 kg
bediening heffing	handmatig	afleesbaarheid	1000 g
bediening wielonderstel	handmatig	bedrijfstijd weegschaal	35 h
hefhoogte (min.)	85 mm	temperatuurbereik	-5 °C tot +40 °C
hefhoogte (max.)	200 mm	incl. printer	ja
materiaal zwenkwiel	rubber	materiaal	staal
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur vork	blauw
diameter zwenkwielen	180 mm	kleur dissel	zwart
breedte zwenkwielen	50 mm	gewicht	125 kg

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
688133		waarschuwingsbord, vloeropsteller, van kunststof, hoogte x breedte x diepte 670 x 280 x 38 mm

885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag
885735		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarenzone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar