

Cemo verrijdbare PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 1040 x 1290 x 805 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 220793



Cemo Verrijdbare opvangbak

verrijdbare PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 224 l
- hoogte x breedte x diepte 1040 x 1290 x 805 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 2 zwenk- en 2 bokwielen








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	verrijdbare PE-opvangbak	kleur	zwart
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster

capaciteit	2 x 200 liter vat	materiaal rooster	staal
opvangvolume	224 l	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	1040 mm	stapelbaar	nee
breedte	1290 mm	verrijdbaar	ja
diepte	805 mm	gewicht	37 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm