

Cemo kit de pompage pour jerrycans à batterie

commande par levier à main,
puissance de refoulement maximale
0,95 l/min

Numéro d'article: 225433



Cemo Kit de pompes à jerrycan

Pour une pulvérisation uniforme


kit de pompage pour jerrycans à batterie

- kit comprenant : pompe, tuyau, lance de pulvérisation et jerrycan PE
- pour désinfectant
- Convient pour jerrycan
- commande par levier à main
- puissance de refoulement maximale 0,95 l/min
- filetage filetage DIN 61
- hauteur x longueur x largeur 570 x 290 x 250 mm






Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	équipement kit de pompes	pompe, tuyau, lance de pulvérisation et jerrycan PE
manipulation de fûts / conteneur	pompe	puissance refoul. max. l/min	0,95 l/min
type pompe	kit de pompage pour jerrycans à batterie	raccordement électrique	230 V
réipients de stockage	jerrycan	hauteur	570 mm
fluide	désinfectant	longueur	290 mm
commande	levier à main	largeur	250 mm
raccordement	filetage DIN 61	Poids	3 kg

Accessoires

225436		kit d'adaptateurs pour pompe à jerrycan sans fil
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm