

Cascoo bokwiel



draagvermogen 130 kg, diameter 80 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat



Artikelnummer: 243233

bokwiel

- draagvermogen 130 kg
- diameter 80 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met rollager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	130 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaf lengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	rollager	gewicht	0,43 kg