

## Krause

### trapladder

MONTO® Solido®

trap eenzijdig, 4 treden met profiel (incl. bordes), bordes met antislip gerstekorrelprofiel, Standhoogte 0,85 m, balklengte 1,6 m, van aluminium

Artikelnummer: 244218



trapladder

- trap eenzijdig
- 4 treden met profiel (incl. bordes)
- bordes met antislip gerstekorrelprofiel
- Standhoogte 0,85 m
- balklengte 1,6 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Grote stabiliteit door high-tech scharnierverbindingen met stabiele stalen kern
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak en






kabelhouders

- Grote voetkappen met zachte inzetstukken aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 4 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
laddertype	trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eezijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte balk	1,6 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak, kabelhouder
standhoogte	0,85 m	opbergbak	ja
werkhoogte	2,85 m	stabiliteit / versterking / vers	high-tech scharnierverbindingen
treden aantal	4	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met profiel	onderbouw	Antislip voetkappen
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met gerstekorrelprofiel	norm	EN 131
hoogte	1450 mm	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	8 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	4 kg
leuning	nee		

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen