


Manorga magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1216 x 800 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met Legborden van buisprofiel, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw



MANORGA



Artikelnummer: 372592

Manorga Inhaakstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld



- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1216 x 800 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1210 x 800 mm
- 5 niveaus met Legborden van buisprofiel
- niveaus met gelast draagframe met 3-5 gelaste staanders
- Per 62,5 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw

- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 3 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	62,5 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	gelast draagframe
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	Legborden van buisprofiel
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1216 mm	kleur bodem	blauw // RAL 5015
diepte	800 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5015
vaklast	250 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	1200 kg	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1210 mm	garantie	3 jaar
vakdiepte	800 mm	gewicht	29 kg

Gerelateerde Producten

373507		Legborden van buisprofiel voor inhaakstelling, breedte x diepte 1210 x 800 mm, voor een vaklast van 139 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
380193		hardboardplaat voor magazijnstelling, breedte x diepte 1210 x 800 mm, het legbord wordt ingelegd, van hout

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

763239



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten