

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 400 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met rollager, velg van aluminium

Artikelnummer: 510133



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 400 kg
- met elastiek-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- naaf met rollager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| transporttechniek | wielen | voor vloertype | glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen |
| roltype | transporttoestelwiel | elektrisch geleidend | nee |
| bouwmodel | wiel | draadvangkappen | nee |
| draagvermogen | 400 kg | lengte naaf | 60 mm |
| banden | elastiek | naafboorgat | 20 mm |
| diameter wiel | 200 mm | breedte wiel | 50 mm |
| materiaal velg | aluminium | loopvlak eigenschap | Niet-strepend |

wiellager rollager

gewicht 1,76 kg

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |