


## hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 659496



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het





bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners


- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details





|                                  |   |                     |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| meubeltype                       | stelling                                  | gebruik             | eenzijdig   |
| stellingtype                     | dossierstelling                           | materiaal           | staal   |
| stellingsysteem                  | kliksysteem                               | stelling uitrusting | legborden   |
| stellingveld                     | aanbouwveld                               | vakbreedte          | 1000 mm   |
| geschikt voor (branches)         | archiefruimtes                            | vakdiepte           | 300 mm  |
| hoogte                           | 2000 mm                                   | kleur standaard     | lichtgrijs // RAL7035   |
| breedte                          | 1010 mm                                   | kleur bodem         | lichtgrijs // RAL7035   |
| diepte                           | 335 mm                                    | ordnerhoogtes       | 6 stuks   |
| legborden / schappen aantal      | 6 stuks                                   | oppervlak legbord   | verzinkt // m. kunststof coating  |
| vaklast                          | 60 kg                                     | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating  |
| veldlast                         | 650 kg                                    | kleur uitvoering    | lichtgrijs // RAL7035   |
| legbord-/niveautype              | plaatstalen legbord                       | inhoud levering     | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legborden / niveaus uitrusting   | aanslagrand // legbordrand aan de zijkant | levering            | gedemonteerd  |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja  | certificering       | GS // RAL-keurmerk  |
| in hoogte verstelbaar legbord    | 25 mm                                     | garantie            | 5 jaar  |
| stabiliteit/versteving/schoren   | diagonaalschoren                          | gewicht             | 20,6 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs                               |
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 659474 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 674081 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs   |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 953347 |  | vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs   |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146193 |    | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |   | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen   |
| 529925 |  | lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium  |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg          |