



## kraagarmstelling

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2480 x 2494 x 600 mm, 3 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 6 opslagniveaus, draagvermogen per niveau 525 kg, staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 737228



## kraagarmstelling

### Standaard model

kraagarmstelling





- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2480 x 2494 x 600 mm
- 3 staanders
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 6 opslagniveaus
- 5 niveaus met Kraagarm
- draagvermogen per niveau 525 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- nuttige diepte 500 mm
- constructie van staal
- staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

- draagarmen gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- bestelinstructie: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)

## Technische details

meubeltype	stelling	uitvoering kraagarm	recht
stellingtype	kraagarmstelling	draagarm lengte	even lange armen
stellingsysteem	kliksysteem	standaard	3 stuks
stellingveld	complete stelling	kraagarm per standaard	6 stuks
stellingveld aantal	2 stuks	materiaal	staal
gebruik	eenzijdig	oppervlak standaard	gezandstraald // m. poedercoating
hoogte	2480 mm	oppervlak kraagarm	gezandstraald // m. poedercoating
breedte	2494 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
nuttige diepte	500 mm	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	600 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
asmaat	1251 mm	lossen per kraan/vorkheftruck	no ja // aanvragen a.u.b.
opslagniveau's	6 stuks	norm DGUV	DGUV 108-007
legborden / schappen aantal	5 stuks	gebruiksaanwijzing DIN EN 15635	borging vereist
legbord-/niveautype	Kraagarm	certificering RAL-RG	RAL-RG 614
totaal draagvermogen	3150 kg	gewicht	138,53 kg
draagvermogen per niveau	525 kg		

## Dit past ook bij ...

203501		verrijdbare boktrap, trap eenzijdig, 8 treden (incl. bordes), standhoogte 1,9 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 2,7 m, van aluminium
404924		langmateriaalwagen, draagvermogen 2000 kg, laadvlak lengte x breedte 2500 x 600 mm, platform open met 2 materiaalbakken, opbouwconstructies: 4 zijsteunen, rongen uitneembaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden
505144		vloermarkeerapparaat voor markeerband
524978		rollenstandaard, draagrol van staal, wieldiameter 60 mm, met zwenkbare kogelsteun, draagvermogen 200 kg, baanbreedte 350 mm, hoogte 758 - 1197 mm

