

fetra hydraulische machineheffer

heflast 10000 kg, hefgedeelte met klauw 30 - 260 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar

Artikelnummer: 983075



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY

fetra Hydraulische krik

Hefvermogen 10 t

hydraulische machineheffer

- heflast 10000 kg
- hefgedeelte met klauw 30 - 260 mm
- hefgedeelte met kopplaat 420 - 650 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- gewicht 35 kg
- hendel afneembaar
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	oppervlak	m. poedercoating
heflast	10000 kg	kleur	briljantblauw // RAL5007
hefgedeelte met klauw	30-260 mm	garantie	2 jaar
hefgedeelte met kopplaat	420-650 mm	gewicht	35 kg

