

Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 10 rutschsicher profilierte
Sprossen, Holmlänge 2,95 - 4,91 m

Artikelnummer: 147668



HYMER



Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,32 m / 3,62 m
- Holmlänge 2,95 - 4,91 m
- Breite 355 - 960 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 12,6 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Steigtechnik | Mehrzweckleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Mehrzweckleiter | Unterbau | Quertraverse |
| Nutzung | beidseitig | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Länge Holm | 2,95-4,91 m | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 5,32 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Arbeitshöhe als Stehleiter | 3,62 m | Treppengängig | nein |
| Sprossen Anzahl | 2 x 10 | Norm | DIN EN 131 |
| Stufen-/Sprossentyp | rutschsicher profilierte Sprossen | Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 355-960 mm | Gewicht | 12,6 kg |
| klappbar | ja | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 147607 |  | Ersatzteil, Für Anlegeleiter |
| 224581 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |
| 224582 |  | Antistatikband, Für Leiter |
| 224583 |  | Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot |
| 224585 |  | Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg |
| 678796 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |