


Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 3 x KTC/IBC, Einlagerung stehend, Höhe x Breite x Tiefe 2245 x 3500 x 1450 mm, Verschließbar mit Flügeltür, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200373



Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

für KTC/IBC

Gefahrstoff-Regalcontainer

- Für maximal 3 x KTC/IBC, Einlagerung stehend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Mit natürlicher Belüftung
- Höhe x Breite x Tiefe 2245 x 3500 x 1450 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- Verschließbar mit Flügeltür
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Bodenrost
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Bodenwanne Anzahl	1 Stück
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Auffangvolumen Bodenwanne	1000 l
Regalfeld	Grundfeld	Türtyp	Flügeltür
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Material Verarbeitung	verschweißt
Gefahrstoffefignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Farbe	blau// RAL5015
Höhe	2245 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Breite	3500 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Tiefe	1450 mm	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Kapazität	3 x KTC/IBC	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Kapazität IBC/KTC (max.)	3 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Einlagerung	stehend	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Be- und Entlüftung	natürlich	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Nutzung	einseitig	Gewicht	1200 kg
Lagerebenen	1 Stück		

Dazu passt auch ...

148638



Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit

510903



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm