

## Scangrip Akku-Lampe UNIFORM

1 Leuchtmittel COB-LED, Lichtstrom 200 Lumen, Spot 75 Lumen, Mit mit Display-Anzeige für Batteriekapazität, Mit USB-Kabel

Artikelnummer: 219548



## Scangrip LED-Arbeitsleuchte UNIFORM mit Spotlicht

Akku-Lampe

- Länge x Breite x Tiefe 121 x 59 x 13 mm
- 1 Leuchtmittel COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen, Spot 75 Lumen
- Mit mit Display-Anzeige für Batteriekapazität
- Leuchtdauer 6 h
- Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
- Ladezeit 3 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Leuchte Ausstattung	mit Display-Anzeige für Batteriekapazität
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchtenkopf Ausführung	Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
Leuchtmittel Anzahl	1 Stück	Länge	121 mm
Energieeffizienzklasse	A	Breite	59 mm
Leuchtdauer	6 h	Tiefe	13 mm
Lichtstrom	200 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom Spot	75 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung	USB-Kabel	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Akkuleistung	1600 Ah	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	3 h	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Kabellänge	1 m	Gewicht	0,14 kg
Anzeige	digital, mit Batterieanzeige		