

META

Weitspannregal

MINI-RACK

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1507 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 470988



META Weitspannregal MINI-RACK

Grundregal

Weitspannregal


- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1507 x 650 mm
- Feldlast 4350 kg
- Fachlast 600 kg
- Fach Breite x Tiefe 1400 x 650 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig


- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden- / Ebenentyp | Holzboden |
| Regaltyp | Weitspannregal | Böden / Ebenen Ausstattung | Verstärkung durch Unterzüge |
| Regalsystem | Stecksystem | Böden / Ebenen Stabilität | mittiger Unterzug |
| Regalfeld | Grundfeld | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Nutzung | einseitig |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 3000 mm | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Breite | 1507 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Tiefe | 650 mm | Unterbau | Fußplatte (dübelfähig) |
| Fachlast | 600 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachbreite | 1400 mm | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast | 4350 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Fachtiefe | 650 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Gewicht | 120,066 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150076 |  | Schraubenanker für Weitspannregal |
| 471357 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1451 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 471404 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1851 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 471437 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2251 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 471481 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2651 x 650 mm, Fachlast 490 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|---|
| 471754 |  | Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1400 x 650 mm, Für eine Fachlast von 600 kg, aus Holz in Dekor natur |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |