TROAX

Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau





Europe

Artikelnummer: 523764







TROAX Doppelflügeltür für Maschinen-Schutzgitter



Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

- Höhe x Breite 1400 2200 x 2000 mm
- Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
- einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Rahmen aus Vierkantrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Technische Details				
Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	3 mm	
Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Stellwand Funktion	einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX- Befestigungssystem	
Gitterelement	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Zylinderschloss	
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Profil	Vierkantrohr	
Breite	2000 mm	Material	Stahl	
Höhe	1400-2200 mm	Oberfläche	lackiert	

Höhe Masche 100 mm	Farbe staubgrau // RAL7037
Breite Masche 20 mm	Gewicht 39,5 kg

Dazu passt auch			
144768	<u></u>	Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte	
208490	H	Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel	
210871	ALC.	Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange	
529885	- 1	Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	