



DUBBEL MEMBRAANINVOERINGEN

DMS M32/sw

DMS M32/sw

dubbel membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26003201

Dubbel membraaninvoering van soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

IP66



Technische gegevens

Materiaal

Materiaal:	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
------------	----------------------------------

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
voor wanddikte/ mm:	1,5 - 4,5
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
kleur:	zwart
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Nominale diameter:	32



DUBBEL MEMBRAANINVOERINGEN

DMS M32/sw

Afdichtingsbereik/mm: 14 - 21 mm
