



INBOUWBEHUIZING

IBTronic H120-S1

IBTronic H120-S1

inbouwbehuizing

150 x 150 x 106 mm

Artikelnummer: 97600101

Universele inbouwbehuizing voor gietbeton of prefab betonsystemen, voor het inbouwen van LS/HS/LED spots (*1) en luidsprekers. Geschikt voor kleefbevestiging en alle soorten bekistingen, voor installatie in beton vanaf 140mm, wandinbouw door middel van IBT steuntangtechniek

montage opening: 1-voudig inbouwdoos



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	106 mm
Inwendige lengte:	80 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Montage :	Zonder

Toebehoren

- NS 35-90 - DIN-rail
- K0 K15 BL - basisstrip
- STH 100 - draagstang
- STH 110 - draagstang
- STH 130 - draagstang
- STH 140 - draagstang
- STH 150 - draagstang
- STH 170 - draagstang
- STH 190 - draagstang
- STH 230 - draagstang
- STH 240 - draagstang
- STH 290 - draagstang
- STH 70 - draagstang
- STH 90 - draagstang
- STH-ELP - dopjes



INBOUWBEHUIZING

IBTronic H120-S1

Bevestiging:	schroeven of speidklemmen
met schroeven:	Nee
verzegelset:	Nee
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Voor aantal elektrisch schakelmateriaal:	1