

Armatuurunit variabel IP 40 - Diffusor mat - direct diffuus-stralend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde draaisluitingen. LED-eenheid van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, kopschotten van kunststof. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct vrijstralend, LED-diffusorafdekking van polycarbonaat; Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitslitten. Armatuur in tunable white-techniek voor Human Centric Lighting. Geschikte regeleenheden voor tunable white-techniek op aanvraag op dali@regiolux.de. Armatuur met traploos instelbare kleurtemperaturen tunable white, voor omzetting van Human Centric Lighting HCL-daglichtsimulaties, ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18205206950
EAN-nummer	4020863334131
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, HCL, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI device type 8 (1 stuks)
Systeemprestaties	52W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 2700K- 6500K continu regelbaar
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	5265lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	101lm/W
Stralingshoek	115° (C0) / 105° (C90)
UGR dw./l.	26.9 / 27.7

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 43mm
Gewicht (netto)	1.9kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	43 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18205206950>



Referentie	LED 5300lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.9 / 27.7

