



## MarCator 906 H. Golyós mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	d	l	Mérőfelület
		mm	mm	
4360150	906 H	1	8,5	Keményfém
4360151	906 H	1,25	8,5	Keményfém
4360152	906 H	1,5	8,5	Keményfém
4360153	906 H	1,75	8,5	Keményfém
4360154	906 H	2	8,5	Keményfém
4360155	906 H	2,5	8,5	Keményfém
4360156	906 H	3	8,5	Keményfém
4360157	906 H	3,5	8,5	Keményfém
4360158	906 H	4	8,5	Keményfém
4360159	906 H	4,5	8,5	Keményfém
4360160	906 H	5	9	Keményfém
4360161	906 H	5,5	9	Keményfém
4360162	906 H	6	9	Keményfém
4360163	906 H	6,35	9	Keményfém
4360164	906 H	6,5	10	Keményfém
4360165	906 H	7	10	Keményfém
4360166	906 H	7,5	11	Keményfém
4360167	906 H	8	11	Keményfém
4360168	906 H	8,5	12	Keményfém
4360169	906 H	9	12	Keményfém
4360170	906 H	10	13	Keményfém



## MarCator 907 / 907 H. Mérőtányér, sík

Rendelési sz.	Terméktípus	l	Mérőfelület	Mérőfelületek $\phi$	Mérőfelület
		mm	cm <sup>2</sup>	mm	
4360200	907	5	1	11,3	Acél
4360201	907 H	5		7	Keményfém



## MarCator 908 / 908 H. Mérőtányér, szférikus

Rendelési sz.	Terméktípus	l	Mérőfelületek $\phi$	Mérőfelület rádiusz	Mérőfelület
		mm	mm	mm	
4360210	908	5	12	30	Acél
4360211	908 H	5	12	30	Keményfém

