

Wandsteckdose, abgesichert - mit C-Automat, Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1506
EAN	4024941015066
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsklappe rauchtropas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	190mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	122mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,89 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941015066
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,95 kg
Volumen	2.118,48 ccm



14 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	118,0	114,0	121,0				
f	188,5	188,5	190,0				
g	6,0	6,0	6,0				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				