

**Artikelnummer:** 126118

**Kurzbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser PD12GA

**Langbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser PD12GA:

[ul]<li> Draagbare poederbrandblusser volgens DIN EN3 voor

brandklasse A, B en C </li><li> Continu op druk </li><li>

Praktisch apparaat uit de standaardklasse met manometer

</li><li> Blusmiddel nagenoeg universeel inzetbaar</li><li>

Krachtige bluswerking </li><li> Standaard met wandhouder

</li><li> Te gebruiken bij elektrische installaties tot 1.000

V</li><li> Te gebruiken op buitenlocaties en in laboratoria van apotheken, chemische

industrie, voertuigen, garages, (ondergrondse) parkeergarages, handwerkbedrijven,

raffinaderijen, werkplaatsen, magazijnen</li>[ul]<b>Technische gegevens:</b>[ul]<li>

Inhoud: 12 kg</li><li> Blusrating: 55A 233B C</li><li> Blusmiddeleenheden: 15</li><li>

Spuitbereik: ca. 7 m</li><li> Spuitduur: ca. 22 sec.</li><li> Gewicht: 17,3 kg</li><li>

Temperatuurgrenzen: -30-° tot +60-°C</li>[ul]

