

**Artikelnummer:** 153603

**Kurzbeschreibung:** IBC kogelkraan, met ingebouwd draaimechanisme, Tank aansluiting diameter 62 mm

**Langbeschreibung:** IBC kogelkraan, met geïntegreerd draaimechanisme: De IBC kogeltapkraan voldoet aan hoge kwaliteitseisen en past precies op IBC-container resp. -tanks. Moer van aluminium. Dankzij het geïntegreerde draaipunt hoeft de hendel bij de montage niet megedraaid worden. Met één handeling stelt men de tap volledig open en zorgt hiermee voor een snelle leging of uitname. Een extra veiligheidskenmerk is de pin ter vergrendeling en de meegeleverde stofkap.

**Technische gegevens:**

- doorloop: 2 inch
- nominale breedte: DN50
- aansluiting tank a<sup>o</sup> 62 mm, nominale breedte: DN 50
- aansluiting tank a<sup>o</sup> 75 mm, nominale breedte: DN 50
- aansluiting tank a<sup>o</sup> 80 mm, nominale breedte: DN 50

