

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 343 4806 030
Beschreibung	MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33483434806030

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING Mini PushPull
Bezeichnung	ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING Mini PushPull ix Industrial® Typ A umspritzt
Steckverbinder 2	HARTING Mini PushPull ix Industrial® Typ A umspritzt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	UV-Beständigkeit

Ausführung

Kabellänge	3 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +80 °C unbewegt
	-20 ... +80 °C bewegt

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-124
--------	-----------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,175 kg
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140282926
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)