


## Messleitungen XZG4...

Hochflexibel, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker

mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung		Längen L [cm]	*Standardfarben
66.9405-□*	XZG410	600 V, CAT II/19 A	PVC 1,0 mm <sup>2</sup>	Ni CE UK DK	050 100 150 200	21 22 23
66.9406-□*	XZG410/SIL	600 V, CAT II/19 A	SIL 1,0 mm <sup>2</sup>	Ni CE UK DK	050 100 150 200	21 22 23
66.9407-□*	XZG425	600 V, CAT II/32 A	PVC 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni CE UK DK	025 050 100 150 200	21 22 23 24 25 27 28
66.9408-□*	XZG425/SIL	600 V, CAT II/32 A	SIL 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni CE UK DK	050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28



Optionale Farben 20 24 25 26 27 28 29

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6



**Benutzerinformation i073, i074**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)