

Datenblatt | Artikelnummer: 727-224/021-000

4-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ein Potential je Ebene; mit Prüföffnung
Ø 2,3 mm; Aufdruck: 0-1-2-3--3-2-1-0; für Tragschiene 35 x 7,5; 1,5 mm²; 1,50 mm²;
blau



<https://www.wago.com/727-224/021-000>



Farbe: ■ blau

Abbildung ähnlich

Sicherheitshinweise

Anwendung Ex i 60 V = Scheitelwert Tab. 4, EN 50020

Hinweise

Sicherheitshinweis 1

Anwendung Ex i 60 V = Scheitelwert Tab. 4, EN 50020

Sicherheitshinweis 2

Bei Bescheinigung durch den Werksachverständigen

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	12 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Klemmstellen	16
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl der Ebenen	4

Anschluss 1

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	7,62 mm / 0.3 inch
Höhe	126 mm / 4.961 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	44,5 mm / 1.752 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	0-1-2-3--3-2-1-0
Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	blau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,55 MJ
Gewicht	32,4 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454188955
Zolltarifnummer	85369010000

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 727-265

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; blau



Art-Nr.: 727-255

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; grau/
grau



Art-Nr.: 727-205

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; orange