

## Klemmenkasten T=80 mm



### Hauptmerkmale

- Schutzart IP66
- Inklusive Apparateschiene
- Zulassung: cUL, GL

### Produktbeschreibung

Klemmenkasten zum optimalen Schutz von Verdrahtungen

- Erdung nach DIN EN 61439-1, Erdungsbolzen M5x10 an Deckel und Korpus
- Große Einbaufäche durch überkantete 9 mm Zarge
- Deckel mit nahtlos eingeschäumter Dichtung
- Deckel geschraubt, mit 4 St. unverlierbaren Schrauben
- Einbausystem: Apparateschiene bis Länge 400 mm DIN EN 60715 35 x 7,5 mm, ab Länge 400 mm DIN 60715 35 x 15 mm
- Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und spülen mit vollentsalztem Wasser, sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschichtung

### Technische Daten

- Technische Zeichnungen finden Sie im Internet unter [www.haewa.de](http://www.haewa.de)

- Erdung nach DIN EN 61439-1
- Tiefe: 80 mm
- Oberfläche: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, leicht strukturiert
- Material: Stahlblech
- Blechstärke: 1,5 mm
- Zulassung: cUL, GL
- Schutzart: IP66, Nema 1,3,4,5,12,13  
Optional: Nema 2,3R

### Lieferumfang

- Klemmenkasten mit Deckel und Apparateschiene montiert

### Hinweis

Ausrüstbar mit Scharnieren oder Scharnierbügel (ohne Bohren)

### Zubehör

- Wandbefestigungsglaschen → Seite 65
- Scharnierbügel → Seite 66
- Scharnier → Seite 66
- Montageplatte → Seite 67
- Apparateschiene → Seite 68
- Reparatur-PU-Schaum Dichtung selbstklebend → Seite 64

Bezeichnung	Abmessung (BxLxT)		Art. Nr.
	mm	inch	
Klemmenkasten T=80 mm	150 x 150 x 80	5,91 x 5,91 x 3,15	<b>2408-1515-80-37</b>
	150 x 200 x 80	5,91 x 7,87 x 3,15	<b>2408-2015-80-37</b>
	200 x 200 x 80	7,87 x 7,87 x 3,15	<b>2408-2020-80-37</b>
	150 x 250 x 80	5,91 x 9,84 x 3,15	<b>2408-2515-80-37</b>
	150 x 300 x 80	5,91 x 11,81 x 3,15	<b>2408-3015-80-37</b>
	200 x 300 x 80	7,87 x 11,81 x 3,15	<b>2408-3020-80-37</b>
	300 x 300 x 80	11,81 x 11,81 x 3,15	<b>2408-3030-80-37</b>
	150 x 350 x 80	5,91 x 13,78 x 3,15	<b>2408-3515-80-37</b>
	150 x 400 x 80	5,91 x 15,75 x 3,15	<b>2408-4015-80-37</b>
	200 x 400 x 80	7,87 x 15,75 x 3,15	<b>2408-4020-80-37</b>
	300 x 400 x 80	11,81 x 15,75 x 3,15	<b>2408-4030-80-37</b>
	400 x 400 x 80	15,75 x 15,75 x 3,15	<b>2408-4040-80-37</b>
	150 x 500 x 80	5,91 x 19,69 x 3,15	<b>2408-5015-80-37</b>
	200 x 500 x 80	7,87 x 19,69 x 3,15	<b>2408-5020-80-37</b>
	150 x 600 x 80	5,91 x 23,62 x 3,15	<b>2408-6015-80-37</b>
	200 x 600 x 80	7,87 x 23,62 x 3,15	<b>2408-6020-80-37</b>
	150 x 700 x 80	5,91 x 27,56 x 3,15	<b>2408-7015-80-37</b>
	200 x 700 x 80	7,87 x 27,56 x 3,15	<b>2408-7020-80-37</b>