

**ESG
ESG-M 8/20 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---------------------|---|
| Typ | ESG-M 8/20 MC NE WS |
| Best.-Nr. | 1027290000 |
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer x 8 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248753284 |
| VPE | 200 Stück |
| kompatibler Drucker | 1324380000 |

ESG ESG-M 8/20 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Höhe | 20 mm | Höhe (inch) | 0,787 inch |
| Tiefe | 0,8 mm | Tiefe (inch) | 0,031 inch |
| Nettogewicht | 0,57 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| Applikation / Hersteller | Murr Cube67 & MVK MP | Ausführung | steckbar |
| Breite | 8 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | Farbe | weiß |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 | Werkstoff | PA 66 |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Broschüre/Katalog | CAT U_REMOTE 16/17 EN |
| Engineering-Daten | EPLAN_WSCAD |
| Software | M-Print PRO configuration file |

Datenblatt

**ESG
ESG-M 8/20 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

