

DATENBLATT

48-Port L2 Managed Gigabit Fiber Switch, 44x 100/1000 SFP, 4x Combo RJ45/SFP



Beschreibung

44x 100/1000Mbps SFP Slots
 4x 100/1000Mbps Combo (SFP + RJ45)
 SFP Slots unterstützten MiniGBICs für 100FX, 1000BaseX
 Management: SNMP, WEB, RMON, Telnet und TFTP Verwaltung
 Features: IPv6, IGMPv3, Multicast, VLAN, QOS, Autonegotiation, Auto MDI/MDIX und mehr.
 1x RS232 RJ45 Port, Diagnose LEDs
 19" Winkel inklusive
 Metallgehäuse (L x B x H): 440 x 350 x 44 mm

Allgemeine Daten

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports	44
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC	4
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports	44
Hersteller	CTS
Layer 2	Ja
Management	L2
Anzahl der sonstigen Ports	1

General data

Managebar	Ja
Höhe	44,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

48-Port L2 Managed Gigabit Fiber Switch, 44x 100/1000 SFP, 4x Combo RJ45/SFP

Abmessungen

Breite	440,0 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	350,0 mm
-------	----------

Environmental conditions

Temperaturbereich	0 - 50 °C
-------------------	-----------

Übertragungstechnische Eigenschaften

Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
FOS-3148	48-Port L2 Managed Gigabit Fiber Switch, 44x 100/1000 SFP, 4x Combo RJ45/SFP

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

