

Serie 102 ERSADUR Dauerlötspitzen



■ Alle i-CON Lötstationen mit LötKolben i-TOOL, i-TOOL NANO oder i-TOOL PICO

<p>0102PDLF02</p> <p>bleistiftspitze, 0,2 mm ø</p>	<p>0102PDLF03L</p> <p>bleistiftspitze, verlängert, 0,3 mm ø</p>	<p>0102PDLF04</p> <p>bleistiftspitze, 0,4 mm ø</p>	<p>0102PDLF04L</p> <p>bleistiftspitze, verlängert, 0,4 mm ø</p>
<p>0102PDLF05L</p> <p>bleistiftspitze, verlängert, 0,5 mm ø</p>	<p>0102PDLF06</p> <p>bleistiftspitze, 0,6 mm ø</p>	<p>0102PDLF06L</p> <p>bleistiftspitze, verlängert, 0,6 mm ø</p>	<p>0102PDLF07</p> <p>bleistiftspitze, 0,7 mm ø</p>
<p>0102PDLF08L</p> <p>bleistiftspitze, verlängert, 0,8 mm ø</p>	<p>0102PDLF10</p> <p>bleistiftspitze, 1,0 mm ø</p>	<p>0102CDLF04</p> <p>meißelförmig, 0,4 mm</p>	<p>0102CDLF12</p> <p>meißelförmig, 1,2 mm</p>
<p>0102CDLF16</p> <p>meißelförmig, 1,6 mm</p>	<p>0102CDLF18L</p> <p>meißelförmig, verlängert, 1,8 mm</p>	<p>0102CDLF20</p> <p>meißelförmig, 2,0 mm</p>	<p>0102CDLF24</p> <p>meißelförmig, 2,4 mm</p>
<p>0102CDLF24L</p> <p>meißelförmig, verlängert, 2,4 mm</p>	<p>0102CDLF32</p> <p>meißelförmig, 3,2 mm</p>	<p>0102CDLF50</p> <p>meißelförmig, 5,0 mm</p>	<p>0102CDLF65</p> <p>meißelförmig, 6,5 mm</p>
<p>0102CDLF080C</p> <p>meißelförmig, konisch, 8,0 mm</p>	<p>0102CDLF100</p> <p>meißelförmig, 10,0 mm</p>	<p>0102CDLF100C</p> <p>meißelförmig, konisch, 10,0 mm</p>	<p>0102CDLF120C</p> <p>meißelförmig, konisch, 12,0 mm</p>