



SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Anschraubblaschen, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH000 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gR |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC | 690 V 440 V |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 11 W |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 11 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 30 °C / Bemessungswert • bei 40 °C / Bemessungswert • bei 45 °C / Bemessungswert • bei 50 °C / Bemessungswert • bei AC / Bemessungswert | 32 A 32 A 32 A 31,68 A 32 A |
| Produktdetails | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |
| Mechanischer Aufbau | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 139 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | -20 °C 50 °C |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE8801-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE8801-0MK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE8801-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



| Typ | Maße | | | | | | | |
|--------------------|------|----|------|----|----|---|----|------|
| | A | B | D | H | J | K | M | L |
| 3NE88..-0MK | 53 | 21 | 51,5 | 15 | 43 | 6 | 35 | 78,5 |
| 3NE82..-0MK | 62,5 | 44 | 70,5 | 20 | 53 | 6 | 40 | 135 |
| 3NE83..-0MK | 68 | 50 | 70,5 | 25 | 61 | 6 | 48 | 150 |

