

## Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 10 rutschsicher profilierte  
Sprossen, Holmlänge 2,95 - 4,91 m

Artikelnummer: 147668



**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,32 m / 3,62 m
- Holmlänge 2,95 - 4,91 m
- Breite 355 - 960 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 12,6 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	2,95-4,91 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,32 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,62 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 10	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-960 mm	Gewicht	12,6 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg