

Scangrip Akku-Lampe UNIFORM

1 Leuchtmittel COB-LED, Lichtstrom
200 Lumen, Spot 75 Lumen, Mit USB-
Kabel

Artikelnummer: 219548



Scangrip LED-Arbeitsleuchte UNIFORM mit Spotlight

Akku-Lampe

- Länge x Breite x Tiefe 121 x 59 x 13 mm
- 1 Leuchtmittel COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen, Spot 75 Lumen
- Leuchtdauer 6 h
- Ladezeit 3 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Anzeige	digital, mit Batterieanzeige
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	121 mm
Leuchtmittel Anzahl	1 Stück	Breite	59 mm
Energieeffizienzklasse	A	Tiefe	13 mm
Leuchtdauer	6 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	200 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Lichtstrom Spot	75 Lumen	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	USB-Kabel	WEEE- Registrierungsnummer	DE24837723
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	1600 Ah	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Ladezeit	3 h	Gewicht	0,14 kg
Kabellänge	1 m		