

Gmöhling Fahrgestell G®-DOLLY C 915

Für Alu-Transportkasten, Ladefläche
Länge x Breite 564 x 360 mm,
Ladehöhe 150 mm, Gestell aus
Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen



GMÖHLING



Artikelnummer: 493112

Fahrgestell

- Für Alu-Transportkasten
- Ladefläche Länge x Breite 564 x 360 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Gestell aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportroller | Material | Aluminium |
| Rollertyp | Fahrgestell | Lenkstange | nein |
| für Behältertyp | Transportbehälter | Bereifung | Vollgummi |
| Ladehöhe | 150 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge | 564 mm | Gewicht | 4 kg |
| Ladeflächenbreite | 360 mm | | |

Zubehör

510969



Griffbügel, für Fahrgestell, aus Aluminium eloxiert

