

# HSM SECURIO B26

1 x 5 mm

# HSM®



Artikelnummer	1804111
EAN Code	4026631046305
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-7 F-3</b>
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	HS Level 6
Schnittbreite	1,00 mm
Partikellänge	5,00 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	4 Blatt
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	5 Blatt
Eingabebreite	280,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	55,0 l
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s

Durchsatzleistung pro h	9 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	397,0 mm
Breite	497,0 mm
Höhe	676,0 mm
Gewicht	27,7 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.