




RoBust LED Rope 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Artikelnummer: 145374

BAI RoBust LED Rope 50 meter 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Stroom Kabel 1.5 meter met ingebouwde AC/DC adapter & eindkapje

De Robust LED Rope maakt deel uit van de Bailey Robust werkverlichting serie. Het is een robuuste lichtslang van maar liefst 50 meter bedoeld om bouwplaatsen en werven te verlichten en de loop- en werkpaden te beveiligen. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en kan tegen een stootje doordat hij in silicone is gegoten. Met 60 Epistar leds per meter (380 lumen per meter) geeft de Rope 120° koud licht (4000K) af. Wordt geleverd met een 230V voeding met een ingebouwde AC/DC adapter en voedingskabel van 1,5 meter. Eventuele bevestigingsclips beschikbaar (artikel 145378). De Rope is eenvoudig in te korten door gebruikmaking van standaard PVC-lijm (niet meegeleverd) en eindkapje (ook extra los te verkrijgen met artikelnummer 145376). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Lichtslang/-band
Productnaam	145374
Merk	Bailey
Product Series	Work lighting
Product Type	LED RoBust Rope

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Aansluitwijze	Overig
Geleiderdoorsnede [mm ²]	1
Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig
Zelfklevend	Nee
Met beschermhoes	Ja
Met aansluitset	Ja
Met eindstuk	Ja
Lengte van de enkele secties [mm]	1000
Kleinste buigradius [mm]	30
Lengte [mm]	50000
Hoogte/diepte [mm]	6
Breedte [mm]	12
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen [W]	250
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	5
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	96
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	10000
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Geschikt voor dimmer	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Stralingshoek [°]	120
Lampspanning [V]	230 - 230
Spanningstype	AC
Lichtstroom per meter [lm]	380
Lampvermogen per meter [W]	5
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Montagewijze	Overig
Uitvoering	Slang

Alternatieve artikelen



145375
Power Cable 1.5M for
RoBust LED Rope
12x6mm



MKI248201
248-201 LED Rope
Light 45M 30 leds/m
157.5W CW QF+ IP67