



Beispiel

Bestellzeichen: P 081906
Artikelnummer: 7094190
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004369
E-Nummer:
 Finland: 3423658
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212005633
 Elektrische Nummer Italien: 7331025
 Elektrische Nummer Schweden: 2536211

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	190	75	55	Schutzart (EN 60529): IP66
inch:	7.5	3.0	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08

Materials:		Auswertung:
Material:	Polyester	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:	RAL 7001	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Deckelschraubenmaterial	Rostfreier Stahl	UV Resistenz: UL 508
:		Brandklassifikation: UL 746C 5V
Deckelfarbe:	RAL 7001	Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	EPDM	NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-50 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C
:	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-60 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

