

BEWEGLICHE FÜHRUNG / FLEXIBLE ANCHOR LINE

NORM / STANDARD: EN 353-2

➤ KONSTRUKTION

Die bewegliche Führung besteht aus einem Chemiefaserverseil in verschiedenen Durchmessern. Die Ausführung der Seilenden kann individuell gewählt werden. Die Konfektion der Enden erfolgt durch Spleiße (GS) oder Nähte (KM), die durch Nahtschutzhüllen geschützt werden.

➤ FUNKTION

Die bewegliche Führung ist die Basis für das Auffanggerät mit selbsttätiger Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch an der Führung. Die mögliche Sturzhöhe ergibt sich aus der Länge des Verbindungsmittels zwischen dem Auffanggerät und dem Auffanggurt. Grundsätzlich gilt, je kürzer das Verbindungsmittel, desto kürzer der Fallweg. Das Verbindungsmittel darf in keinem Fall länger als 0,5 Meter sein.

➤ CONSTRUCTION

The flexible anchor line consists of a fibre rope in different diameters. The design of the rope ends can be individually selected. The ends are finished off by splicing (GS) or stitches (KM), which are protected by seam protection sleeve.

➤ FUNCTION

The flexible anchor line is the basis for the fall arrester with self-locking function. The guided type fall arrester runs alongside the anchor line (rope), follows the user while moving up or down and locks automatically on the anchor line. The possible fall height results from the length of the lanyard between the fall arrester and the full body harness. Generally, the shorter the lanyard, the shorter the fall distance. The lanyard must never be longer than 0.5 meter.

ARAMID KERNMANTEL-SEIL 11 mm ARAMIDE KERNMANTLE ROPE 11 mm



BEST. NR. / ART. NO.

20 m	800 368
30 m	800 369
50 m	800 370

NEW!

KERNMANTELSEIL 11 mm / KERNMANTLE ROPE 11 mm



BEST. NR. / ART. NO.

10 m	401 440
15 m	401 437
20 m	401 867
30 m	401 578

KERNMANTELSEIL 11 mm / KERNMANTLE ROPE 11 mm



BEST. NR. / ART. NO.

10 m	401 441
15 m	401 438
20 m	401 865
30 m	401 866

KERNMANTELSEIL 12 mm / KERNMANTLE ROPE 12 mm



Auch in weiß-schwarz erhältlich.
Also available in white-black.

BEST. NR. / ART. NO.

10 m	409 050
15 m	409 051
20 m	400 276
30 m	400 666

KERNMANTELSEIL 13 mm / KERNMANTLE ROPE 13 mm



BEST. NR. / ART. NO.

10 m	409 094
15 m	409 095
20 m	401 864
30 m	409 098

GEDREHTES SEIL 12 mm / TWISTED ROPE 12 mm



BEST. NR. / ART. NO.

10 m	402 352
15 m	402 353
20 m	402 354
30 m	401 863

GEDREHTES SEIL 16 mm / TWISTED ROPE 16 mm



BEST. NR. / ART. NO.

10 m	402 343
15 m	402 344
20 m	402 345
30 m	402 357