

Nr. 18 Leichte Bau- oder Fruchttrollen

mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, schwarz KTL-beschichtet.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	120	140	160	190	220	250	300
Rillengrund-Ø	82	98	116	144	174	202	244
Achslänge	75	75	75	90	90	90	90
Baulänge	230	245	272	320	350	380	430
Gesamtbreite	170	190	210	250	280	320	350
Hakenmaulweite	25	25	25	25	25	25	25
Seil-Ø max.	22	25	25	28	28	29	30
Tragfähigkeit in kg	150	150	200	200	250	250	300
Gewicht in kg ca.	1,45	1,75	2,05	3,50	4,40	4,30	5,90

Ersatzrollen

zu Bau- oder Fruchttrollen Nr. 18

Nr. 19 Leichte Seilrollen aus Grauguss

Rille roh, Nabenloch gebohrt, mit gebogenen Armen, passend zu Bau- oder Fruchttrollen Nr. 18.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	120	140	160	190	220	250	300
Rillengrund-Ø	82	98	116	144	174	202	244
Rillradius	12	13	13	14,5	14,5	15	16
Rillentiefe	19	21	22	23	23	24	28
Kranzbreite	35	38	38	43	43	43	47
Bohrung für Bolzen	13	13	13	16	16	16	16
Nabenlänge	42	45	46	52	52	52	52
Naben-Ø	33	33	35	38	40	40	50
Seil-Ø max.	22	25	25	28	28	29	30
Tragfähigkeit in kg	150	150	200	200	250	250	300
Gewicht in kg ca.	0,70	1,00	1,35	1,90	2,40	2,80	4,20