

**Artikelnummer:** 156768

**Kurzbeschreibung:** Werkbank serie 8001, vast, in hoogte verstelbaar, B 1000 x D 700 x H 840-1040 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank serie 8001, vast, in hoogte verstelbaar, met schuiflade, B 750 tot 2000 mm: De stationaire werkbank Serie 8001 is in deze uitvoering in hoogte verstelbaar en heeft een schuiflade. De werkbank Serie 8001 kunt u bestellen in een breedte tussen 750 en 2000 mm. De stationaire werkbank Serie 8001 biedt een 40 mm massief beuken werkblad. Hun oppervlak is geschuurd en geolied en heeft geen verdere behandeling nodig. Bovendien is er een 150 mm hoge schuiflade, een 4-zijdig steunframe onder het werkblad en een plaatstalen legbord met een hoogte van 445 of 620 mm. Terwijl de schuiflade een draagvermogen van 50 kg heeft, biedt de werkbank Serie 8001 een oppervlaktebelasting van 1250 kg. De poten van Profi I stalen buizen zijn in hoogte verstelbaar van 840 tot 1040 mm en voorzien van nivellering en een antislip onderkant. U kunt de werkbank Serie 8001 bestellen met de breedte 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm. Bovendien wordt ze volledig gemonteerd geleverd. Meer details: werkblad: massief beukenhout oppervlak geschuurd en geolied dikte werkblad: 40 mm lasconstructie (diepte 650 mm) met poten van Profi I stalen buizen (45 x 45 x 2 mm) antislip poten in hoogte verstelbaar voor nivellering 4-zijdig steunframe onder het werkblad met schuiflade: 1 x 150 mm draagvermogen schuiflade: 50 kg plaatstalen legplank, schaphoogte 445/620 mm belastbaarheid oppervlak: max. 1250 kg materiaal: beukenhout milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 levering volledig gemonteerd diepte: 700 mm breedte: 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm hoogte: van 840 tot 1040 mm

