



Bestellbezeichnung

PGV33M-CB19-RD

PGV-Farbband rot

Merkmale

- Selbstklebende Montage
- Hohe mechanische Beständigkeit

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|------------------|----------------------|
| Länge | 33 m |
| Breite | 19 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm (Rollenkern) |
| Farbe | rot |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| Betriebstemperatur | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
| Lagertemperatur | 12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F) |
| Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung Feuchtigkeit |

Mechanische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Materialstärke | 130 µm |
| Material | PVC |
| Ausdehnungskoeffizient | 180 % |
| Reißfestigkeit | 28 N/cm |
| Klebkraft | Durchschnittswerte (FTM2) Stahl : 2,4 N / 10 mm Bandrücken : 2,1 N / 25 mm |