



## Leírás:

PROFI üzemanyagkanna, 20 literes, piros, HD-PE, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, robusztus és ütésálló
- TÜV által bevizsgált termék, E10-es üzemanyagokhoz használható
- helytakarékos, egymásra rakható és beleillik a 435500 cikksz. kannatartóba
- kannatestbe beépített kifolyócsővel és elveszítethetetlen gyerekbiztos csavaros zárósapkával, fekete
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- nincsenek rozsdarészecskék és alacsonyabb a termikus diffúzió a fémkannákhoz képest
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Engedélysz.: UN 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- mé=mélység=165 mm szé=szélesség=350 mm ma=magasság=495 mm
- Meghúzási nyomaték: 8 nm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>802060</b>
GTIN	<b>4007228802061</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>3</b>

szín	<b>piros</b>
Térfogat L-ben	<b>20</b>
Súly (kg)	<b>1,25</b>
M x S x M (mm)	<b>165 x 350 x 495</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>3</b>
M x S x M (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>4,35</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>16</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>4</b>
Súly (kg)	<b>89,6</b>