

**Artikelnummer:** 95483

**Kurzbeschreibung:** Podestleiter, Vario Alu, 10 Stufen

**Langbeschreibung:** Podestleiter, Vario Alu: Einseitig besteigbare, zusammenklappbare Podestleiter mit innovativem Stabilisierungssystem. Die große Plattform (650 x 600 mm) aus geriffeltem Aluminiumbelag bietet Rutschsicherheit. Verschiedene Traversenbreiten und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei einer geringen Grundfläche. Die geriffelten 80 mm tiefen Stufen bieten einen sicheren Aufstieg. Sehr gut einsetzbar bei Regalgängen mit einer geringen Breite.



Ballastierung im Lieferumfang enthalten Gewicht ohne Ballastierung 5 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2150 mm, Gewicht o. Ballestierung: 37 kg, Ballastierung: 20 kg 6 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2450 mm, Gewicht o. Ballestierung: 38 kg, Ballastierung: 40 kg 7 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2700 mm, Gewicht o. Ballestierung: 39 kg, Ballastierung: 60 kg 8 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2950 mm, Gewicht o. Ballestierung: 44 o. 47 kg, Ballastierung: 20 o. 60 kg 9 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3150 mm, Gewicht o. Ballestierung: 45 o. 48 kg, Ballastierung: 20 o. 80 kg 10 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3400 mm, Gewicht o. Ballestierung: 49 o. 50 kg, Ballastierung: 40 kg 12 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3800 mm, Gewicht o. Ballestierung: 51 o. 52 kg, Ballastierung: 60 kg 14 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 4350 mm, Gewicht o. Ballestierung: 54 kg, Ballastierung: 20 kg

**EAN/GTIN:** 4009199833358