


ROLINE KVM-switch, HDMI 4K, USB, 1 gebruiker - 2 mobiele apparaten

Art.nr.	14.01.3427
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.01.3427
EAN (een stuk)	7630049632394



Dit is de moderne evolutie van een KVM switch! En het is ook een USB-hub voor twee mobiele apparaten tegelijk.

Je kunt twee mobiele apparaten bedienen met een USB-C aansluiting en werken met slechts één USB muis, één USB toetsenbord en één HDMI monitor - met een resolutie tot 3840x2160 @60Hz!

KVM-Switch

- Schakelen tussen de mobiele apparaten gebeurt via een knop op de switch
- LED-indicator informeert over de actieve verbinding met het apparaat
- Max. Resolutie videoweergave: 3840x2160 @60Hz
- Stevige metalen behuizing

USB-hub voor twee mobiele apparaten

- Twee poorten USB 3.0 (type A) en 1 poort met USB type C voor aansluiting van bijv. toetsenbord en muis, externe harde schijf, printer, scanner of andere randapparatuur
- 1 poort met USB type C PD voor het aansluiten van een PD-oplader (min. 100 W)
- Als er twee mobiele apparaten zijn aangesloten, worden ze opgeladen via de PD met 60 W (poort 1) of 20 W (poort 2); als er slechts één mobiel apparaat is aangesloten, kan het worden opgeladen met maximaal 80 W.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep	KVM-Switches / PC-Shares
Produkt type	KVM-Switch, HDMI
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Switch, 2 USB-C-kabels, handleiding
Interface	HDMI
Eingänge	2
Ausgänge	1
Aantal PCs	2
Ondersteund PC-Platform	USB
PC: Monitor-Aansluiting	HDMI
PC: Muis-/Keyboard-Aansluiting	2x USB
PC: Aansluiting aan aangesl. Kabels	nee
Analoog-Console: Monitor-aansluiting	HDMI
Analoog-Console: Muis/Keyboard-aansluiting	USB
Console geïntegreerd	nee
Switching via Scan-run	nee
Print-schakelaar op apparaat	ja
Switching via Hot Key	nee
Switching via OSD	nee
Geïntegreerde USB-Hub	ja
Aantal Poorten USB-Hub	3
Keyboard-/Muis-Emulatie	ja
19"-inbouw	nee
Kaskadeerbaar	nee

Hot-Pluggable	ja
Max. Resolutie (nominaal)	3840 x 2160 @60Hz
Kleur (Behuizing)	zwart
Materiaal (Behuizing)	Metaal
Voeding benodigd	ja
Spanningssterkte voeding	100 W
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	20 mm
Breedte	161 mm
Diepte	100 mm
Gewicht	261 g
Hoogte verpakking	80 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.8 kg