

## Gasheizger GH 40TH

Vorgänger GH 25TH und GH 35TH

### Technische Daten

Best-Nr. 1861045  
Heizleistung: 18 – 33kW  
Luftleistung: 1000m<sup>3</sup>/h  
Gas-Durchsatz: 2,40kg/h  
Anschlussdruck: 750 – 1500mbar  
Nennspannung: 230V / 50HZ  
Gewicht: 7,5kg  
Geräuschpegel: 77dB(A)  
EAN: 4027755000112  
Zolltarif-Nr.: 7321.8100  
Maße (L x B x H): 552 x 220 x 342mm



**Listenpreis 555,00€**

zzgl. MwSt.

- Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung serienmäßig
- Temperatursteuerung über einen Raum- oder Steckerthermostaten möglich
- Vollautomatischer Betrieb im Dauereinsatz
- Eingebauter Überhitzungsschutz sowie doppeltes Elektromagnetventil
- 2 Jahre Garantie auch im gewerblichen Bereich

### Sonderzubehör



Mehrflaschenanschluß  
Best-Nr. 6161450



Feuchtraumthermostat  
Best-Nr. 6159450



Raumthermostat  
Best-Nr. 6159451

## Gasheizger GH 75TH

Vorgänger GH 70TH

### Technische Daten

Best-Nr. 1861075  
Heizleistung: 49 – 73kW  
Luftleistung: 2300m<sup>3</sup>/h  
Gas-Durchsatz: 5,02kg/h  
Anschlussdruck: 750 – 1500mbar  
Nennspannung: 230V / 50HZ  
Gewicht: 15kg  
Geräuschpegel: 79dB(A)  
EAN: 4027755000136  
Zolltarif-Nr.: 7321.8100  
Maße (L x B x H): 685 x 276 x 444mm



**Listenpreis 960,00€**

zzgl. MwSt.