

fetra Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 118658



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Etagenroller

Traglast 250 kg

Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Bereifung TPE

Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	Radlager	Rillenkugellager
Etagen Anzahl	2 Stück	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenlänge	610 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite	410 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Plattform	offen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Anlieferung	zerlegt
Lenkstange	ja	Gewicht	15 kg