

Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 150 kg, Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb



Artikelnummer: 999348



Scherenhubtischwagen

Traglast 150 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 150 kg
- Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Gewicht 41 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Material Plattform	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	150 kg	Material Rollen	Polyurethan
Länge Plattform	700 mm	Länge	950 mm
Breite Plattform	450 mm	Wiegefunktion	nein

Hubhöhe (min.)	265 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubhöhe (max.)	755 mm	Farbe Plattform	anthrazitgrau // RAL7016
Scheren Ausführung	Einfachschere	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Farbe Schere	schwarz/gelb
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Bügel	tiefschwarz // RAL9005
Griff	Schiebebügel	Garantie	2 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	41 kg