

# System-Plattformwagen

wie auf Seite 696 beschrieben



11



12 mit 2 Stirnwänden



13 mit herausnehmbarer Seitenwand, Wandhöhe 500 mm



14 mit herausnehmbaren Seitenwänden, Wandhöhe 500 mm

VARIOfit

12  
JAHRE  
GARANTIE



| Ladefläche L x B mm | 880 x 500 | 1030 x 600 | 1030 x 700 | 1230 x 800 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Traglast kg         | 400       | 500        | 500        | 500        |
| [11] Stirnwandwagen | 203000    | 503302     | 203001     | 203002     |
| [12] 2 Stirnwände   | 203003    | 503303     | 203004     | 203005     |
| [13] 3 Wände        | 203006    | 503304     | 203007     | 203009     |
| [14] 4 Wände        | 203010    | 503305     | 203011     | 203012     |

## Direkt mitbestellen



### 4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

203072



### 4 Abweiserrollen Ø 100 mm

- Aus hellgrauem Kunststoff
- Gesamtbreite = Ladefläche + 70 mm

203079



### Räder mit Luftbereifung

- Traglast bis 390 kg
  - Aufpreis pro Wagen
- Rad Ø 150 mm, anstatt 125 mm TPE 203724 ---
- Rad Ø 200 mm, anstatt 160 / 200 mm TPE 203216 ---
- Rad Ø 230 mm, anstatt 160 / 200 mm TPE 203082 ---



### Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen (antistatisch)

- Aufpreis pro Wagen
- Rad Ø 125 mm 203087 ---
- Rad Ø 160 mm 203088 ---
- Rad Ø 200 mm 203089 ---

## Serienausstattung Zentrale Fußbremse Easy-Stop

Das innovative zentrale Bremssystem bietet gegenüber herkömmlichen Radfeststellern folgende Vorteile:

- Einfache Betätigung auch mit Sicherheitsschuhen
- Blockierung beider Lenkräder mit einem Pedal
- Feststellen in jeder Radstellung möglich
- Abbremsmöglichkeit des Wagens während der Fahrt
- Einstellbare Bremswirkung

