

HRI-E 250W/D/PRO/230/E40 02

EAN	4008597188855
Hersteller-Art-Nr.	32418885
Lampenleistung in W	250.0 W
Farbtemperatur	5500 K
Farbwiedergabeindex in Ra	90
Länge	226 mm
Durchmesser	90 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	18.0 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	275
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.70
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.60
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.55
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.52
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.50
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.80
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.70
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.60
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.55
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.50

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf www.radium.de.