

T-Stecker zur Signalauskopplung

OPT70N



Elektrische Daten

Signalauskopplung ja

Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 4-polig
Anschluss 2	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 2	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 2	M12 × 1, 4-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 Nm
Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-25...90 °C
Material Überwurfmutter	CuZn
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S11**

Anschlusstechnik-Nr. **2**

● Mit Befestigungslöchern

