









33 840 760



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 167 mm
- Höhe bis Luftsprudler 145 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- gewebeumflichtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	33 840 760-00
	Platin gebürstet	33 840 760-06
	Platin	33 840 760-08
	Dark Chrome	33 840 760-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 840 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 840 760-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 712 970-00




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-00



33 840 760



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



ENO Einhebelmischer Pull-out - Chrom

ENO

33 840 760

Zertifikate

Belgaqua_22_277_2 LGA_19

ETA_20

GDV_0400


33 840 760

Produktversion bis 12/31/2013

Produktversion von 12/31/2013 bis 3/5/2020

Produktversion von 3/5/2020 bis 5/7/2021

Produktversion ab 5/7/2021





ENO Einhebelmischer Pull-out - Chrom

ENO

33 840 760

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 12/31/2013

Produktversion von 12/31/2013 bis 3/5/2020

Produktversion von 3/5/2020 bis 5/7/2021

Produktversion ab 5/7/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 76 001-00	Griff Hebel 47 x 40 x 116,5 mm - Chrom	30	10